

**Garant**

**Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, manici rivestiti,  
Lunghezza complessiva: 160mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	723040 160
GTIN	4045197416988
Classe articolo	71B

## Descrizione

### Esecuzione:

Testa robusta con taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). Articolazione sovrapposta. Elevate prestazioni di taglio grazie al rapporto di trasmissione ottimale.

Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in **Haptoprene®**.

### Uso:

Per tutti i fili (durata elevata anche in caso di filo duro). Resistente alle massime sollecitazioni.

### Norma:

**DIN ISO 5749**

### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

## Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	3,4 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2,5 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®

Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente