



## Pinza per anelli elastici, Modello: G1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	719950 G1
GTIN	4003773231066
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica. Punta diritte; ridotte per adattarsi ai fori degli anelli elastici. Con molla; G0 con vite di regolazione.

#### Uso:

Per **anelli elastici** (anelli per alberi senza scanalatura).

#### Norma:

**DIN ISO 5743**

#### Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anelli per alberi senza scanalatura

Lunghezza complessiva: 140 mm

Ø punta: 1,3 mm

per Ø alberi: 4 – 7 mm

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	140 mm
Ø punta	1,3 mm
per Ø alberi	4 – 7 mm
Norma	DIN ISO 5743
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anelli per alberi senza scanalatura

Forma delle ganasce	esrcuzione diritta
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio
Superficie	Pinza bonderizzata nera, testa lucidata
Articolazione con molla di apertura incorporata	sì (Dim. G0 con vite di regolazione)
Punte intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Sicherungsringzange