

**Tronchese laterale, esecuzione lucida, Lunghezza complessiva: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	723150 200
GTIN	4003773034056
Classe articolo	73F

**Descrizione****Esecuzione:**

Testa robusta con taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). Articolazione sovrapposta. Elevate prestazioni di taglio grazie al rapporto di trasmissione ottimale. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

**Uso:**

Per tutti i fili (durata elevata anche in caso di filo duro). Resistente alle massime sollecitazioni.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

**Descrizione tecnica**

Capacità di taglio filo duro fino a Ø	3 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	4,2 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	2,5 mm
Lunghezza complessiva	200 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	rivestiti in plastica
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	bonderizzata nera, testa lucidata
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente