



Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 140mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	723100 140
GTIN	4003773039617
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Testa robusta con taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). Articolazione sovrapposta. Elevate prestazioni di taglio grazie al rapporto di trasmissione ottimale. Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Uso:

Per tutti i fili (durata elevata anche in caso di filo duro). Resistente alle massime sollecitazioni.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	140 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	3,1 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	1,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente

Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente