



Pinza per anelli elastici, Modello: G4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	719950 G4
GTIN	4003773031093
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica. Punta diritte; ridotte per adattarsi ai fori degli anelli elastici. Con molla; G0 con vite di regolazione.

Uso:

Per **anelli elastici** (anelli per alberi senza scanalatura).

Norma:

DIN ISO 5743

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anelli per alberi senza scanalatura

Lunghezza complessiva: 180 mm

Ø punta: 1,8 mm

per Ø alberi: 20 – 30 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	180 mm
per Ø alberi	20 – 30 mm
Ø punta	1,8 mm
Norma	DIN ISO 5743
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anelli per alberi senza scanalatura

Forma delle ganasce	esecuzione diritta
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio
Superficie	Pinza bonderizzata nera, testa lucidata
Articolazione con molla di apertura incorporata	sì (Dim. G0 con vite di regolazione)
Punte intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Sicherungsringzange