

Garant

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Larghezza delle punte b: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660030 10
GTIN	4045197923134
Classe articolo	61F

Descrizione

Esecuzione:

Giraviti versatili e robusti con lama conica.

Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza.

Superficie nichelata e cromata, punta brunita e pianparallela, ribassata rispetto al tagliente.

Impugnatura robusta con superficie in **Haptoprene** ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. **A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.**

- **Taglienti pianparalleli ribassati, perfettamente conformi agli intagli delle viti normalizzate.**
- **Cappuccio arrotondato, liscio e sbavato per evitare attrito sul palmo della mano.**
- **La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergenica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Contrassegno con simbolo e misura.**

A partire da Dim. 8 con esagono di manovra.

Vantaggi:

- **Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.**
- **Nessun effetto Cam-out.**
- **Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.**
- **Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.**
- **La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergenica permette di lavorare a lungo senza affaticarsi anche in caso di coppie elevate.**
- **Protezione antirotolamento.**

- **Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.**

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Descrizione tecnica

Esagono di manovra	13 mm
Lunghezza lama	180 mm
Larghezza delle punte b	10 mm
Spessore delle punte a	1,6 mm
Codice lama	6
Lunghezza complessiva	300 mm
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite