



Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Larghezza delle punte b: 7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660100 7
GTIN	4013288102140
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Giravite versatile e robusto con lama conica (punta) ed esagono di manovra.

L'impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

Lame in acciaio speciale altamente legato; **taglienti diamantati**. Lama profilata esagonale a partire da Dim. 5,5 con esagono di manovra, superficie cromata nicromatt.

Vantaggi:

- **Massima resistenza all'usura e forze centrifughe minime grazie al rivestimento diamantato.**
- **Possibilità di lavorare in modo rapido ed ergonomico grazie all'impugnatura Kraftform.**
- **Elevata trasmissione del momento torcente grazie alle zone morbide integrate.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura sul cappuccio.**

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	125 mm
Larghezza delle punte b	7 mm
Esagono di manovra	10 mm
Spessore delle punte a	1,2 mm
Lunghezza complessiva	230 mm

Profilo di manovra

Giraviti a intaglio

Tipo di prodotto

Giravite