



Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione, Larghezza delle punte b: 12mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 660300 12 |
| GTIN | 4013288191243 |
| Classe articolo | 63H |

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti **con zone morbide integrate** e **cappuccio a percussione** (Dim. 12 e 14 senza zone morbide, Dim. 3,5 senza cappuccio a percussione e lama passante).

Lama esagonale in acciaio speciale tenace, di **tipo passante**. Da Dim. 4,5 con esagono di manovra, superficie cromata nicromatt.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Spessore delle punte a | 2 mm |
| Larghezza delle punte b | 12 mm |
| Esagono di manovra | 16 mm |
| Lunghezza lama | 200 mm |
| Lunghezza complessiva | 317 mm |
| Denominazione originale prodotto | 932A |
| Profilo di manovra | Giraviti a intaglio |
| Tipo di prodotto | Giravite |