



## Punta forante in metallo duro SDS-plus, Ø×Lunghezza complessiva: 18X200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	789000 18X200
GTIN	4002395312177
Classe articolo	76G

### Descrizione

#### Esecuzione:

I 3 speciali denti scavatori Power Breaker di M2 creano delle microcricche nel materiale da forare per consentire un avanzamento rapido della foratura e l'asportazione del materiale. Le punte in HM di grande qualità con saldatura particolarmente robusta garantiscono una lunga durata anche se utilizzate per il cemento armato. La spirale a nocciolo rinforzato (KVS) consente di ridurre le vibrazioni; l'energia d'urto viene trasmessa direttamente sulla punta forante.

#### Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

#### Nota:

Se si utilizzano punte extralunghe (> 500 mm), preforare con una puntacorta dello stesso diametro (per evitare rotture da flessione).

### Descrizione tecnica

Lunghezza elica	150 mm
Ø	18 mm
Lunghezza complessiva	200 mm
Numero taglienti Z	2
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra

