



## Set di punte a percussione in metallo duro "MX4" SDS-plus, Ø × Lunghezza complessiva: 32X450mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 789050 32X450 |
| GTIN            | 4002395359646 |
| Classe articolo | 76G           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testa foratrice a sezione quadra. Maggiore velocità di foratura grazie alla testa a 4 taglienti. Durata doppia rispetto alla versione a 2 taglienti. Design voluminoso a 4 eliche. Punta piegata più affilata:

foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, maggiore aggressività sull'acciaio per cemento armato e migliore velocità di foratura.

La certificazione PGM è garanzia di fori perfettamente geometrici adatti all'applicazione di tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici. Robusto inserto in metallo duro, **monopezzo saldato** e fessurato, provvisto di 4 taglienti. L'innovativo design della testa, combinato con una punta ad angolo affilato, permette un avanzamento ottimale quando viene raggiunta l'armatura di ferro.

#### Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità, perfetta per fori circolari. Design a 4 eliche per l'asportazione rapida della polvere di trapanatura, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.

### Descrizione tecnica

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Lunghezza complessiva | 450 mm |
| Ø                     | 32 mm  |
| Lunghezza elica       | 400 mm |
| Numero taglienti Z    | 4      |
| Materiale da taglio   | HM     |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione |
| Codolo                        | SDS Plus               |
| Tipo di prodotto              | Punta per pietra       |