

**Tronchesea tagliante laterale lucidato, Lunghezza complessiva: 140mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	725250 140
GTIN	4045197166319
Classe articolo	72B

Descrizione**Esecuzione:**

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).
Pinza in esecuzione lucida, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	2,8 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	1,8 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	rivestiti in plastica
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	lucido
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no

Tipo di prodotto

Pinza tagliente