



## Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura in plastica, Larghezza delle punte b: 13mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	662000 13
GTIN	7610733085804
Classe articolo	63E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.

**Impugnatura robusta "Classic"** in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio).

**Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Con tagliente pianparallelo ribassato. Superficie nichelata e cromata, tagliente brunito.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Nota:

La massima durata dei girativi a norma è garantita se i girativi vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

### Descrizione tecnica

Lunghezza lama	200 mm
Codice lama	7
Lunghezza complessiva	325 mm
Larghezza delle punte b	13 mm
Spessore delle punte a	2 mm
Serie	Classic
Profilo di manovra	Girativi a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

