



Tronchese a tagliente laterale per plastica, piegato a 20°, KW, Lunghezza complessiva: 130mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	725700 130
GTIN	2050001705938
Classe articolo	76B

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti senza sfaccettatura per taglio raso quasi senza sbavature. Taglienti sfalsati per **taglio semplice**. Manici con impugnature in gomma antiscivolo e molla. Testa piegata a 20°.

Uso:

Per taglio raso di plastica e fascette serracavi (**non adatti per metallo**).

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	130 mm
Sfaccettatura	senza testimone
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Superficie	brunito nero
Testata	piegato a 20°
Attributo del nome del prodotto	KW
Con molla	no
Per materie plastiche	sì
Vite di arresto regolabile	no

Tipo di prodotto

Pinza tagliente