



Cesoia per cavi piccola con isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	730360 200
GTIN	4003773026952
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Manici con **elevato isolamento fino a 1000 Volt secondo le norme di sicurezza DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Testa con taglienti a falce. Manici con rivestimento di plastica. Taglio netto e pulito senza schiacciamenti.

Campo di taglio particolarmente ampio grazie al doppio tagliente. Impugnature **isolate**. Campo di taglio particolarmente ampio grazie al doppio tagliente.

Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio fino a Ø	20 mm
Lunghezza complessiva	200 mm
Capacità di taglio	70 mm ²
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura	isolati
Azionamento	meccanico, a una mano

Materiale	Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d'olio
Superficie	cromato
Con molla	no
Tipo di prodotto	Cesoia