



Giravite normalizzato "Stainless" per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Larghezza delle punte b: 5,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	662500 5,5
GTIN	4013288107350
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.

L'impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

Lama Wera Lasertip in acciaio inox con tagliente conico ed **estremità microruvida** (a partire da Dim. 3,5).

Norma:

DIN 5265 Form A

Nota:

La massima durata dei girativi a norma è garantita se i giraviti vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

Descrizione tecnica

Larghezza delle punte b	5,5 mm
Lunghezza complessiva	223 mm
Spessore delle punte a	1 mm
Lunghezza lama	125 mm
Denominazione originale prodotto	3335
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Materiale	Acciaio legato, INOX

Tipo di prodotto

Giravite