



Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura in plastica, Larghezza delle punte b: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	662000 10
GTIN	7610733085798
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti. **Impugnatura robusta "Classic"** in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). **Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Con tagliente pianparallelo ribassato. Superficie nichelata e cromata, tagliente brunito.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Nota:

La massima durata dei girativi a norma è garantita se i girativi vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	300 mm
Codice lama	6
Spessore delle punte a	1,6 mm
Lunghezza lama	180 mm
Larghezza delle punte b	10 mm
Serie	Classic
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

