



Aspiratore manuale solista clic & go da 12V, Denominazione originale prodotto: GAS12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	P07220 GAS12
GTIN	
Classe articolo	00N

Descrizione

Esecuzione:

- Aspirapolvere a batteria per la pulizia periodica e in viaggio.
- Incastrabile in L-BOXX, anche con aspiratore solidi/liquidi GAS 35 e GAS 55.
- Adatto all'aspirazione di vari tipi di sporcizia, ad es. trucioli di legno, di plastica o di metallo.
- Pratica spia di controllo del livello di carica della batteria con 3 LED.
- Potente e compatto – adatto anche alla più piccola L-BOXX 102.
- Ideale per punti di difficile accesso grazie alla bocchetta per fessure.
- Comfort sul lavoro grazie alla struttura compatta, peso contenuto e design ergonomico.

Fornitura:

Inclusa valigetta di trasporto, senza batteria né caricabatterie.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	12 V
Portata volumica	900 l/min
Potenza vuoto massima	45 mbar
Volume del serbatoio	0,35 l
Lunghezza	273 mm

Denominazione originale prodotto	GAS 12V
Altezza	170 mm
Larghezza	77 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 10,8 V
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi