

LINDSTRÖM

## Tronchese per elettronica con tagliente frontale e diagonale, FW, Lunghezza complessiva: 108mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	726910 108
GTIN	7314150052547
Classe articolo	73M

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forma con taglienti rettificati e temprati a induzione (63 – 65 HRC). Manici con rivestimento in plastica bianca conduttiva con molla di richiamo. **Indicato per ESD**. Speciale cerniera passante con superfici di contatto particolarmente lunghe. I movimenti indesiderati della cerniera si riducono consentendo un allineamento assiale dei becchi estremamente preciso.

#### Materiale:

Acciaio speciale per cuscinetti, forgiato.

### Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo di rame fino a Ø	0,35 - 1,25 mm
Lunghezza complessiva	108 mm
Larghezza della testa	10,5 mm
Lunghezza tagliente	15 mm
Lunghezza della testina	8 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Sfaccettatura	testimone fine
Impugnatura	Rivestimenti in plastica

Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (63 – 65 HRC)
Materiale	Acciaio speciale per cuscinetti a sfere
Attributo del nome del prodotto	FW
Con molla	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente