

Garant**Giravite per viti con intaglio, corto, Larghezza delle punte b: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	664120 4
GTIN	4045197923585
Classe articolo	61F

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta con superficie in **Haptoprene®** ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita e pianparallela, ribassata rispetto al tagliente.

Norma:Ähnlich **DIN 5265B**.**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	80 mm
Codice lama	2
Larghezza delle punte b	4 mm
Spessore delle punte a	0,6 mm
Lunghezza lama	30 mm
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

