

**Tronchesi per tondini, Lunghezza complessiva: 900mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 732000 900 |
| GTIN | 4045197166869 |
| Classe articolo | 72B |

Descrizione**Esecuzione:**

Lame con trasmissione a leva e vite di registro. Robusti manici tubolari verniciati con impugnatura di gomma.

Uso:

Per il taglio di acciai con resistenza alla trazione fino a circa 1200 N/mm².

Materiale:

Lame in acciaio al cromo, taglienti temprati a induzione.

Ricambi:

Vedi n. 732040

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------|
| Lunghezza complessiva | 900 mm |
| Per tondino d'acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm ² fino a Ø | 15 mm |
| Per barre singole fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm ² | 9 mm |
| Tipo di prodotto | Pinza tagliente |

Accessori

732040 900

Lame di ricambio complete con viti Lunghezza
complessiva 900 mm
