

Garant**Giravite per viti con intaglio, corto, Larghezza delle punte b: 10 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	664120 10
GTIN	4045197923622
Classe articolo	61F

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta con superficie in **Haptoprene®** ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita e pianparallela, ribassata rispetto al tagliente.

Norma:Ähnlich **DIN 5265B**.

Codice lama: 6

Spessore delle punte a: 1,6 mm

Lunghezza lame: 30 mm

Lunghezza complessiva: 85 mm

Descrizione tecnica

Larghezza delle punte b	10 mm
Spessore delle punte a	1,6 mm
Lunghezza complessiva	85 mm
Lunghezza lame	30 mm
Codice lama	6
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio

Tipo di prodotto

Giravite