

VBW**Giratubi con ganasce sagomate, Ø Tubo: 3pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	810300 3
GTIN	4005887269409
Classe articolo	83E

Descrizione**Esecuzione:**

Modello svedese con ganasce sottili sagomate piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	705 mm
Ø Tubo	3 pollici
Apertura	102 mm
Angolo ganasce	45 grado
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

Accessori

Dado zigrinato Modello 2

810520 2