

**Giratubi con ganasce sagom. (esecuzione leggera), Ø Tubo: 1 pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	810400 1
GTIN	4045197167002
Classe articolo	82A

Descrizione**Esecuzione:**

Modello svedese con ganasce sottili sagomate piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	315 mm
Apertura	45 mm
Ø Tubo	1 pollici
Angolo ganasce	45 grado
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile