



Scalpello a unghietta, Lunghezza complessiva: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	740600 125
GTIN	4049002000850
Classe articolo	73U

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio, ovale appiattito, temprato e rinvenuto. Tagliente indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemperare. Lo speciale **trattamento della testa di percussione** ne previene la scheggiatura.

Norma:

DIN 6451.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiale:

Acciaio temprato al cromo-vanadio, superficie verniciata.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	125 mm
Larghezza dei taglienti	5 mm
Peso	100 g
Tipo di prodotto	Scalpellini