

**Mecchia elicoidale per legno, Ø Punta: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	795305 12
GTIN	9002696180616
Classe articolo	76H

Descrizione**Esecuzione:**

Finitura rettificata di precisione con 2 taglienti, 2 sbozzatori e punta da centro.
Mecchie elicoidali in HSS per legno di elevata durezza. Speciale sbozzatore per risultati di foratura puliti; concentricità radiale perfetta grazie al doppio smusso della parte posteriore.

Descrizione tecnica

Ø Punta	12 mm
Lunghezza complessiva	151 mm
Tipo di prodotto	Punta per legno