



Giratubi con ganasce a S, Ø Tubo: 2pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	810600 2
GTIN	4045197167064
Classe articolo	82A

Descrizione

Esecuzione:

Modello svedese; ganasce sottili di forma speciale, autoserranti, piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

HOLEX con **ganasce a S** per appoggio a tre punti sul tubo. (modello economico).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	560 mm
Apertura	80 mm
Ø Tubo	2 pollici
Angolo ganasce	45 grado
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio
Ganasce a S	sì
forma svedese	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

Accessori

Dado zigrinato Modello 2

810520 2