

**RIDGID**  
Peddinghaus**Giratubi a una mano con ganaschia mobile, Ø Tubo: 2pollici****Dati di ordinazione**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 810870 2     |
| GTIN            | 095691103581 |
| Classe articolo | 83R          |

**Descrizione****Esecuzione:**

Regolazione diretta e rapida sulla base della ganaschia uncinata a molle. Impugnatura in ghisa a grafite sferoidale robusta, verniciata rossa. Ganasce affilate, di precisione.

**Vantaggi:**

- **Vero e proprio impiego ad una mano**
- **Lavori a cricchetto rapidi**
- **Tenuta rapida e sicura**

**Uso:**

Le ganasce stringono il tubo saldamente e si allentano automaticamente quando si solleva l'impugnatura.

**Descrizione tecnica**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Apertura              | 60 mm                       |
| Lunghezza complessiva | 350 mm                      |
| Ø Tubo                | 2 pollici                   |
| Materiale impugnatura | Ghisa a grafite sferoidale  |
| Tipo di prodotto      | Giratubi e pinza regolabile |