



## Chiavi regolabili, Lunghezza complessiva: 125mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813700 125
GTIN	4003773077497
Classe articolo	83D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Superfici di presa **parallele** e **lisce**; esecuzione cromata.

**Regolazione a scatto** mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**. Chiave regolabile cromata, impugnatura rivestita in plastica.

#### Uso:

**Presca delicata** di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

#### Nota:

Ganasce di protezione disponibili al n. art. 813725.

### Descrizione tecnica

Lunghezza della bocca	16 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Apertura	0 - 23 mm
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili