



Giratubi modello americano con impugnatura in ghisa, Ø Tubo: 5 pollici



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 810850 5 |
| GTIN | 4045197377555 |
| Classe articolo | 82A |

Descrizione

Esecuzione:

La ganaschia a doppia molla è regolabile tramite un rullino zigrinato; rapida regolazione preliminare sul Ø del tubo grazie alla scala sulle superfici laterali.

Impugnatura in **ghisa malleabile**, perlitica verniciata rossa.

Uso:

Le griffe montate su molle consentono di lavorare come con un cricchetto. Le ganasce stringono il tubo saldamente e si allentano automaticamente quando si solleva l'impugnatura (azionamento a una mano).

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Apertura | 141 mm |
| Ø Tubo | 5 pollici |
| Lunghezza complessiva | 900 mm |
| Materiale impugnatura | ghisa malleabile perlitica |
| Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |