

Garant**Giravite per viti Pozidriv, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Dim. dell'impronta a croce: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	667725 1
GTIN	4045197923677
Classe articolo	61F

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Impugnatura robusta con superficie in **Haptoprene** ipoallergenica e antiscivolo.

per \varnothing viti: 2,1 – 3 mm

Lunghezza lame: 30 mm

Lunghezza complessiva: 80 mm

Descrizione tecnica

Dim. dell'impronta a croce	1
per \varnothing viti	2,1 – 3 mm
Lunghezza lame	30 mm
Lunghezza complessiva	80 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto	Giravite

