



## Cacciaspine, qualità speciale esecuzione termoverniciata, Ø Punta D: 3mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	746920 3
GTIN	7610733243440
Classe articolo	73B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull'intera lunghezza. Lo speciale **trattamento della testa di percussione** ne previene la scheggiatura. Il Ø effettivo di 0,05 – 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

**Qualità speciale**, vale a dire durezza massima possibile – circa 59 HRC – e particolare tenacia.

#### Materiale:

Qualità speciale in acciaio al cromo-vanadio extra, cromata e termo verniciata.

### Descrizione tecnica

Lunghezza intera L1	150 mm
Lunghezza spina L2	40 mm
Ø Gambo S	10 mm
Ø Punta D	3 mm
Durezza punta	59 HRC
Materiale	Qualità speciale in acciaio al cromo-vanadio extra
Superficie	cromata, termoverniciata
Tipo di prodotto	Cacciaspine