

**Cacciaspine con impugnatura, Ø Punta: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	746940 6
GTIN	7610733254934
Classe articolo	73B

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull'intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il Ø effettivo di 0,05 – 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

**Materiale:**

Acciaio extra al cromo-vanadio di qualità speciale (durezza massima possibile – ca. 59 HRC – e particolare tenacia), cromato. Impugnatura con rivestimento ipoallergenico in elastomero.

**Descrizione tecnica**

Ø Punta	6 mm
Lunghezza complessiva	205 mm
Lunghezza spina	82 mm
Impugnatura	Impugnatura in plastica con rivestimento ipoallergenico in elastomero
Durezza punta	59 HRC
Esecuzione testa di percussione	es. bonificata speciale
Materiale	Acciaio extra al cromo-vanadio di qualità speciale
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Cacciaspine

