



## Cacciaspine, qualità speciale esecuzione cromata, Ø Punta D: 8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	746900 8
GTIN	7610733200740
Classe articolo	73B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull'intera lunghezza. Lo speciale **trattamento della testa di percussione** ne previene la scheggiatura. Il Ø effettivo di 0,05 – 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

**Qualità speciale**, vale a dire durezza massima possibile – circa 59 HRC – e particolare tenacia.

#### Materiale:

Qualità speciale in acciaio al cromo-vanadio extra, cromata.

### Descrizione tecnica

Ø Punta D	8 mm
Ø Gambo S	10 mm
Lunghezza intera L1	150 mm
Lunghezza spina L2	45 mm
Durezza punta	59 HRC
Materiale	Qualità speciale in acciaio al cromo-vanadio extra
Superficie	cromata
Tipo di prodotto	Cacciaspine