



Cacciaspine per meccanica, Ø Punta D: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	747500 6
GTIN	7610733200511
Classe articolo	73B

Descrizione

Esecuzione:

In tondino d'acciaio, particolarmente sottile e maneggevole. Con codolo zigrinato. Completamente temprato, lo speciale **trattamento della testa di percussione** ne previene la scheggiatura. Durezza massima possibile (circa 59 HC) e particolare tenacia. Il Ø effettivo di 0,05 – 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Materiale:

Acciaio extra al cromo-vanadio, superficie cromata.

Descrizione tecnica

Lunghezza spina L2	40 mm
Lunghezza intera L1	125 mm
Ø Punta D	6 mm
Ø Gambo S	10 mm
Durezza punta	59 HRC
Esecuzione testa di percussione	Speciale trattamento della testa di percussione
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio extra
Superficie	cromata
Tipo di prodotto	Cacciaspine

