



## Chiavi regolabili, Lunghezza complessiva: 300mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813700 300
GTIN	4003773041429
Classe articolo	83D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Superfici di presa **parallele** e **lisce**; esecuzione cromata.

**Regolazione a scatto** mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**. La **scala incisa a laser** (lato anteriore **metrico** e posteriore **in pollici**) consente la regolazione preliminare dell'apertura.

Chiave regolabile cromata, impugnatura rivestita in plastica.

#### Uso:

**Presca delicata** di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

#### Nota:

Ganasce di protezione disponibili al n. art. 813725.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	300 mm
Apertura	0 - 68 mm
Lunghezza della bocca	32 mm
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili