



## Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con lama in tondino di acciaio, Dim. dell'impronta a croce: 0



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 668270 0      |
| GTIN            | 4013288004024 |
| Classe articolo | 63H           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

L'**impugnatura Kraftform** in plastica resistente agli urti con **zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

**Lama Wera Lasertip** in acciaio speciale altamente legato con **estremità microruvida**, rivestita chimicamente con nichel. (Dim. 0; 1S; 2S senza Lasertip, con estremità brunita).

per Ø viti: fino a 2 mm

Lunghezza lame: 60 mm

Lunghezza complessiva: 141 mm

Punta della lama: nero

### Descrizione tecnica

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Punta della lama                 | nero  |
| Lunghezza lame                   | 60 mm   |
| Dim. dell'impronta a croce       | 0   |
| per Ø viti                       | fino a 2 mm                                     |
| Lunghezza complessiva            | 141 mm  |
| Denominazione originale prodotto | 355 PZ  |
| Profilo di manovra               | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv |
| Tipo di prodotto                 | Giravite  |

