



## Giravite per elettricisti per viti PlusMinus, Classic interamente isolati, Grandezza profilo: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	668390 2
GTIN	7610733205691
Classe articolo	63E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

**Impugnatura sottile** con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l'impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.

**Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.

#### Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

L'estremità del giraviti a profilo combinato si adatta perfettamente alle **viti PlusMinus (combinazione Pozidriv / intaglio)**, utilizzate principalmente nei componenti per installazioni elettriche.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	205 mm
Grandezza profilo	2
Lunghezza lama	100 mm
Profilo Pozidriv – intaglio	2 – 1,0x6
Serie	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra	Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio

Tipo di prodotto

Giravite