



Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips con cappuccio a percussione, Dim. dell'impronta a croce: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	668300 1
GTIN	4013288191182
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con **zone morbide integrate** (ad eccezione della Dim. 4) e **cappuccio a percussione**. **Lama esagonale**, in acciaio speciale resistente agli urti, **passante**, esagono di manovra. Superficie cromata, punte brunito.

Uso:

Cacciavite per viti Phillips con intagli a croce secondo DIN 7962 Foglio 1 (anche Phillips Recess) per \varnothing viti: 2,1 – 3 mm
 Lunghezza lame: 80 mm
 Lunghezza complessiva: 178 mm
 Esagono di manovra: 8 mm

Descrizione tecnica

Esagono di manovra	8 mm
Dim. dell'impronta a croce	1
per \varnothing viti	2,1 – 3 mm
Lunghezza complessiva	178 mm
Lunghezza lame	80 mm
Denominazione originale prodotto	917 SPH
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Cappuccio a percussione	sì

Tipo di prodotto

Giravite