

ROLLER**Tagliatubi INOX (VA) / Rame****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	819450
GTIN	4044942020845
Classe articolo	84A

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura robusta per forti sollecitazioni e guida stabile del mandrino. Grazie ai 2 oppure 4 rulli di guida e alla precisione della rotella e dei rulli di guida, è possibile lavorare in modo preciso eseguendo un taglio ad angolo retto.

Uso:

Speciale per tagliare tubi in acciaio VA e rame fino a spessore di parete massimo 4 mm.

Ø rotella: 20 mm

Rotella largh.: 5 mm

Rotella foro: 5 mm

per Ø esterno del tubo: 6 - 42 mm

Descrizione tecnica

Ø rotella	20 mm
Rotella largh.	5 mm
Rotella foro	5 mm
per Ø esterno del tubo	6 - 42 mm
Numero di rulli di guida	2
Numero di rotelle	1

Accessori

Sbavatore per tubi	819550
Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno Per Ø tubo fino a 35 mm	814920 35
Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno Per Ø tubo fino a 54 mm	814920 54
Rotella di ricambio	819520
Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno Per Ø tubo fino a 54E mm	814920 54E