

**Bit IMPAKTOR per esagono, 1/4 pollice C 6,3, Esagono: 5 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	674115 5
GTIN	4013288224675
Classe articolo	63H

**Descrizione****Esecuzione:**

Qualità di acciaio selezionata, tecnologia di tempra, metodo di produzione e speciali geometrie danno risultati straordinari negli avvitatori. Insieme al rivestimento diamantato (riduce notevolmente le forze Cam-Out) e alla zona di torsione si ha una **durata più elevata** fino a 5 volte rispetto ai bit standard.

**Uso:**

Gli avvitatori producono, per la loro funzione di rotazione-percussione, molti picchi di forza, ai quali i "bit normali" non potrebbero resistere per lungo tempo. I bit IMPAKTOR sono concepiti proprio per l'impiego in avvitatori a percussione e, a seconda dell'uscita, raggiungono durate molto superiori rispetto ai bit standard tradizionali.

Lunghezza complessiva: 25 mm

**Descrizione tecnica**

Esagono	5 mm
Lunghezza complessiva	25 mm
Denominazione originale prodotto	840/1 IMP DC
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Tipo di prodotto	Utensile bit