



Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus, Esagono / Lunghezza complessiva: 3/89mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	674247 3/89
GTIN	4013288191816
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

A partire da Dim. 6/89 con lama esagonale passante.

Uso:

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Descrizione tecnica

Esagono	3 mm
Lunghezza complessiva	89 mm
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Denominazione originale prodotto	840/4 Z Hex-Plus
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Tipo di prodotto	Utensile bit