



## Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus, Esagono / Lunghezza complessiva: 4/89mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	674247 4/89
GTIN	4013288191823
Classe articolo	63H

### Descrizione

**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseri o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

A partire da Dim. 6/89 con lama esagonale passante.

**Uso:**

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

**Norma:**

**DIN ISO 1173**

**Materiale:**

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	89 mm
Esagono	4 mm
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Denominazione originale prodotto	840/4 Z Hex-Plus
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Tipo di prodotto	Utensile bit