



Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3, Profilo Torx® / Lunghezza complessiva: TX10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	674250 TX10
GTIN	4013288174734
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

A partire da Dim. TX40 con lama esagonale passante.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Descrizione tecnica

Impronta Torx®	TX10/152
Lunghezza complessiva	70 mm
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Denominazione originale prodotto	867/4 Z TORX®
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto	Utensile bit