

**Bit "HF" per viti Torx®, 1/4 pollice E 6,3 con funzione di fermo, Impronta Torx®: TX40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	674255 TX40
GTIN	4013288106957
Classe articolo	63H

Descrizione**Esecuzione:**

Monopezzo, vale a dire gambo e lamaricavati da un unico pezzo. Gambi per il montaggio diretto negli avvitatori elettrici.

Il profilo "HF" conico Torx® trattiene in modo affidabile tutte le viti con impronta Torx®. Codifica a colore mediante rivestimento superficiale dorato. Dim. TX40 con lama esagonale passante.

Uso:

Funzione di fermo per registrare e serrare in modo ottimale le viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Lunghezza complessiva: 50 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	50 mm
Impronta Torx®	TX40
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Denominazione originale prodotto	867/4 TORX® HF
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto	Utensile bit

