



Raccordo con anello elastico, Raccordo esagonale: 11-1/4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675000 11-1/4
GTIN	4013288017260
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.

Raccordo a norma DIN 7427 B con anello elastico.

- **Attacco per bit C 6,3 ed E 6,3.**
- **La bussola è bloccata in posizione aperta. Se si inserisce un bit si blocca in modo automatico.**
- **È possibile estrarre senza problemi anche bit molto piccoli, dato che la boccola scosta il bit dal magnete.**
 - **Sostituzione rapida, sempre con una sola mano.**

Nota:

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

Lunghezza complessiva: 65 mm

Esagono di manovra esterno: D 6,3 (1/4 pollice)

Quadro interno lato macchina: E 11,2 (7/16 pollice)

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	65 mm
Raccordo esagonale	11 mm
Esagono di manovra esterno	D 6,3 (1/4 pollice)
Quadro interno lato macchina	E 11,2 (7/16 pollice)
Denominazione originale prodotto	890/7/1

per macchine

sì

Tipo di prodotto

Portabit