



## Bit di precisione per viti con intaglio, 1/4 pollice E 6,3, Larghezza delle punte / Lunghezza complessiva: 4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	674257 4
GTIN	7610733221479
Classe articolo	63E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

#### Uso:

Per viti con intaglio DIN 3127.

#### Norma:

**DIN ISO 1173**

#### Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	50 mm
Larghezza dei taglienti	4 mm
Spessore della punta	0,6 mm
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Denominazione originale prodotto	Bit Precision
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Utensile bit

