



Raccordo con anello elastico, Raccordo esagonale: 11-5/16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675000 11-5/16
GTIN	4013288017277
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.

Raccordo a norma DIN 7427 B con anello elastico.

Nota:

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

Lunghezza complessiva: 65 mm

Esagono di manovra esterno: D 8 (5/16 pollici)

Quadro interno lato macchina: E 11,2 (7/16 pollice)

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	65 mm
Raccordo esagonale	11 mm
Esagono di manovra esterno	D 8 (5/16 pollici)
Quadro interno lato macchina	E 11,2 (7/16 pollice)
Denominazione originale prodotto	890/7/2
per macchine	sì
Tipo di prodotto	Portabit

