



Bit di precisione per viti con intaglio, 1/4 pollice E 6,3, Larghezza delle punte / Lunghezza complessiva: 4/75mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	674257 4/75
GTIN	7610733221486
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

Uso:

Per viti con intaglio DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

Descrizione tecnica

Larghezza dei taglienti	4 mm
Lunghezza complessiva	75 mm
Spessore della punta	0,8 mm
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Utensile bit