



Cricchetto a innesto reversibile, Modello-Quadro di manovra maschio: 2-3/4HDpollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657600 2-3/4HD
GTIN	4018754208784
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Cricchetto a innesto reversibile.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

Altre teste a innesto con attacco quadro 22x28 mm disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Capacità di carico permanente	650 Nm
Attacco	14x18 mm
Altezza h	36 mm
Larghezza b	58 mm
Numero di denti	60
Quadro di manovra femmina	3/4 pollici
Interasse S	30 mm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Cricchetti reversibili	sì
Cricchetto a sbloccaggio rapido	no
Tipo di prodotto	Cricco