



Cricchetto a innesto a sbloccaggio rapido, Modello-Quadro di manovra maschio: 1-1/4 pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657580 1-1/4
GTIN	4000896165766
Classe articolo	61E

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste per chiavi dinamometriche.

Cricchetto reversibile a innesto, a sbloccaggio rapido molto compatto.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per :

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Altre teste di serraggio con attacco $\varnothing 22 + 28$ mm disponibili su richiesta.

È **necessario correggere l'interasse** sulla chiave dinamometrica (valore di regolazione modificato).

Materiale sostituibile: Testa a innesto

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Larghezza b: 22 mm

Altezza h: 12,5 mm

Capacità di carico permanente: 40 N·m

Barretta polisferica: 19,5 mm

Attacco: 9×12 mm

Descrizione tecnica

Altezza h	12,5 mm
Attacco	9×12 mm
Capacità di carico permanente	40 N·m
Larghezza b	22 mm
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Interasse S	19,5 mm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Cricchetti reversibili	sì
Cricchetto a sbloccaggio rapido	sì